

Garant**Billentő és magasságállító satuval, Satu pofaszélessége: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967565 140
GTIN	4045197806666
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Stabil nagy szilárdságú kovácsolt-/ acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC megmunkálású komponensek következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális rögzítőszervezetnek köszönhetően. Gyors rögzítés minden kívánt helyzetben a biztonsági szorítóknak köszönhetően.

Biztonsági funkció: A satu csak a megfelelő helyzetben hajtható le (amikor a rögzítőcsap az emelőcső mélyedésébe illeszkedik).

Előny:

- **A satu a magasságállítóval kombinálva további forgólap nélkül 360°-ban elforgatható.**
- **Szabad munkafelület a munkalap alá történő lehajtással.**
- **Egy ajtóval rendelkező zárható házba történő beépítéssel a billentő és magasságállító lopásvédeletpen tárolható (ház külön rendelésre).**

Felhasználás:

A satunak az ergonómiailag ideális munkavégzési magasságra történő centiméterpontos beállításához.

Tartalom:

Rögzítőanyagok, munkalap alá történő beszereléshez. Satu 967100 sz. 140 méret.

Szín:

Ezüstsürke

Figyelem:

Nem alkalmas házba történő beépítéshez.

Lehajtáskor a pofákat hagyja nyitva 50 mm-re, hogy a satu lehajtott állapotban a munkalappal egy síkba essen.

Műszaki leírás

Magasság behúzva	296 mm
Súly	36 kg
Magasságállítási tartomány	132 mm
Termék fajtája	Magasságállító