


**Garant****Csiszolótárcsa (CER), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553923 36
GTIN	4045197805348
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is. A csiszolólap központos helyzete következtében rezgésmentes körfutás.

A **kerámia szemcse CER** ideális rozsdamentes acélok és nikkelt ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

**Felhasználás:**

**Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is** a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

**Figyelem:**

További méretek és szemcsézet külön rendelésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	76,2 mm
Szemcsézet	36
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 75M mm

553920 75M