



## Kézi körfűrész, Típus: GKS55GCE



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy teljesítményű körfűrészek

- **Orsóreteszeléssel.**
- **Constant-Electronic.**
- **Porelszívás.**
- **Lágy indulás.**
- **Vezetősínnel kompatibilis (FSN 1600).**

Csekély súlyú és kompakt felépítésű **erős kézi körfűrész.**

- **Változtatható fordulatszám a vágási sebességnek a vágni kívánt anyaghoz való igazítása érdekében.**
- **Azonos vágási vonal 90° vágásokhoz és 45° vágásokhoz.**
- **Nagy fogásmélység: Két fokozatú meghajtás a nagyobb vágási kapacitás érdekében.**
- **Motorfék és lágy indulás biztonságos fűrészeléshez.**

#### Tartalom:

Belső hatszög, HM fűrészlap(Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), gérvonalzó, vákuum adapter, párhuzamos ütköző, L-BOXX 238.

#### Figyelem:

Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Fűrészlap Ø	165 mm
Max. vibráció EN szerint	4 m/s <sup>2</sup>
Maximális fordulatszám	4700 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	GKS 55 + GCE
Fűrészlap furat Ø	20 mm
Teljesítményfelvétel	1350 W
Maximális vágásmélység 90°	63 mm
Súly	3,8 kg
Kivitel	Kézi körfűrész
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Körfűrész lapexpert for Aluminium Lap Ø D 165 mm	583920 165
--	------------