

Garant**Bit racsnis rátűző, Bitbefogó: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Átkapcsolható racsnis jobbos és bal forgásirányhoz.

Felhasználás:

Hatszög szárú bitek befogásához DIN ISO 1173 szerint, C 6,3 és E 6,3 (1/4 col).

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott, és ez kisebb lehet, mint a nyomatékkulcs kapacitása

Műszaki leírás

Szélesség b	17,5 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Tartós terhelhetőség	15 Nm
Fogak száma	60
Bitbefogó	1/4 coll
Rátűző szár	9×12 mm
Alaplíméret S	17,5 mm
Magasság h	12,4 mm
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Racsnis, irányváltós	igen
Szerszám racsnis funkcióval	igen
Termék fajtája	Bitracsnis rátűző