

VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 9,4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	122760 9,4
GTIN	4045197057839
Árucikk kategória	11E

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás – ennek következtében precíz központosítású keresztél. A lekerekített élű konvex főélek és a különleges horonyforma rövid forgácsokat eredményeznek, egyébként hosszú forgácsú anyagok esetén is.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $LC = L2 + 1,5 \times DC$. A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható. HB alak: a 122765 számmal rendelje meg. HE alak: a 122760 + 129100HE számmal rendelje meg. ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL! Az ajánlott utódtermék a 122761 és 122762 sz.

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
Névleges Ø D _c	9,4 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,27 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L _c	61 mm
Tűrés névleges Ø	h7
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	103 mm
Szabvány	DIN 6537 L
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	46,9 mm
Bevonat	TiAlN

Szerszámanyag	VHM
Kivitel	6×D
Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	28 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	35 m/min	S
GG(G)	alkalmas	70 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	alkalmas		