



Sorjázó- és élettörő gép, Típus: EKF300



Rendelési adatok

Rendelés száma	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

Lágy indítású élettörő gép hővédelemmel kompakt kivitelben egyenes élek, belső és külső rádiuszok, valamint Ø 22 mm-től furatok megmunkálásához. A finombeállítás egyaránt lehetővé teszi a könnyű sorjázó élettörést és a széles élettörést. Továbbfejlesztett késfejjel a kisebb forgácsolóerők érdekében. 30°-os letörés – Szélesség fokozatmentesen 0 - 5 mm.

Tartalom:

Maró, **3 keményfém** váltólapka, 084520 sz. forgácsgyűjtő, szállítókoszor.

Figyelem:

A vezetőgörgőhöz legalább 2 mm-es munkadarab élmagasság szükséges.

Műszaki leírás

Hossz	310 mm
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	1500 W
Súly	4 kg

Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Magasság	295 mm
Gyártó jelölése	EKF300
Szélesség	138 mm
Élletörés	30°
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoffer
Termék fajtája	Sorjázó- és életörő gép

Tartozék

HM váltólapka készlet, 3 darabos, SHM 200acélhoz Típus SHM200	078128 SHM200
Marószerszám3 élű Típus ZFR300	078133 ZFR300
Tartalék csavar EKF váltólapkához Kivitel SCREW	078127 SCREW