

Garant**Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 80XS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363000 80XS
GTIN	4062406229931
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Tökéletesen központos a központbeállításnak köszönhetően.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.**
- **Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Gyorsan és magától értetődően kezelhető.**
- **Ismétlési pontosság <0,01 mm.**
- **Skálázás a befogó modulok előpozícionálásához.**
- **Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.**
- **Szorítóperem szorítókörmökhöz.**
- **Központ beállítás körmökkel.**

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsóanya, **363083 sz. orsóburkolat.**

Opcionális tartozék:

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmöskulcs 628600 sz. 2 méret, nyomatékulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap 363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

Figyelem:

A hozzávaló 363010 – 363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	85 Nm
Sorozat	Xtric
Magasság H	40 mm
B	80 mm
Súly	2,7 kg
Kulcsnyílás méret	10 mm
Kulcsnyílás méret	5 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xtric 80
Befogási tartomány S1	0 - 42 mm
L	136 mm
Max. szorítóerő	25 kN
Befogási tartomány S2	74 - 110 mm
Hosszanti horony	20 mm
Alsó oldal alapmérete	52 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 20 mm	363075 20
Lágy rátétpofa Típus 120A	363034 120A
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 22 mm	363075 22
Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárcsa Ø 120 mm	363080 120
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642229 10
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 5 mm	363075 5
Rátétpofa, standard, csökkentett szélességű Típus 40C	363026 40C
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 20C mm	363075 20C
Orsóanya, önbeálló, jobbos Típus 80	363099 80
Lágy rátétpofa Típus 120S	363034 120S
Xtric beállító és befogólap készlet Típus 80	363102 80
LANG rendszerű rátétpofa, bevonattal Típus 80	363022 80
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 22C mm	363075 22C
Standard rátétpofa, bevonattal Típus 80	363014 80
LANG rendszerű rátétpofa, csökkentett szélességű Típus 40C	363030 40C
Orsóanya, önbeálló, balos Típus 80	363098 80
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 15 mm	363075 15
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 120 Nm	656050 120
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 10 mm	363075 10
Orsóanya, merev, jobbos Típus 80	363097 80
LANG rendszerű rátétpofa Típus 80	363018 80
Rátétpofa, standard Típus 80	363010 80
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 7 mm	363075 7
Tartalék orsó XTRIC-hez Típus 80XS	363084 80XS