


**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2307 7
GTIN	4062406335601
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.**Mint a 202307 sz.****Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Száralak	HB
Teljes hossz L	63 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz $L_c$	16 mm
Fogak száma Z	3
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	bevonat nélkül		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	bevonat nélkül		

---

## Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 7 mm

202307 7