

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 8,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2307 8,5
GTIN	4062406336929
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Mint a 202307 sz.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HB, h6
Fogak száma Z	3
Száralak	HB
Spirálszög	45 fok
Élhossz L _c	19 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Sarokletörés szöge	90 fok
Vágóél Ø D _c	8,5 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm

Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	72 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	bevonat nélkül		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	bevonat nélkül		

Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 8,5 mm

202307 8,5