

HOLEX**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 7,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2307 7,5
GTIN	4062406336912
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.**Mint a 202307 sz.****Műszaki leírás**

Vágóél Ø D _c	7,5 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Spirálszög	45 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Tűrés névleges Ø	e8

Élhossz L_c	19 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Száralak	HB
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	bevonat nélkül		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	bevonat nélkül		

Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 7,5 mm

202307 7,5