

**Garant****Szinkron gépi menetformázó kenőhornyokkal VHM, TiAlN, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139242 M5
GTIN	4045197273482
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**Speciális poligon geometria és szár DIN 6535-HA szerint szinkronizált orsóhajtású** gépeken történő használatra. **Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.** A **speciális tömör keményfém szerszámanyag** következtében nagyobb forgácsolási sebességek és hosszú élettartam érhető el. A **TiAlN bevonat** következtében kis kopás és csekély élrátétképződési hajlam.

**Figyelem:**

**Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100 – 338121 sz. GARANT** gyorscserés menetvágó tokmány **minimális hosszkiegénylítéssel (MLA)** a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø irányérték: 4,65 mm

**Műszaki leírás**

Forgácsolóhoronyok száma	5
Menetemelkedés	0,8 mm
Menet Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	5
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Szár négyszög □	4,9 mm

Teljes hossz L	70 mm
Magfurat Ø irányérték	4,65 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Menetmélység	15 mm
Menetméret	M5
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetformázó

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	50 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	50 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	48 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	52 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	48 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	P

Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	33 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		