



## Élmaró Kézi megvezetésű, Típus: KFH17-8R



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Élletörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élekhez, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.

Univerzálisan használható élmaró Booster technológiával a hegesztési varrat optimális előkészítéséhez és a rákövetkező bevonatok előkészítéséhez. Fáradtságmentes munkavégzés a FEIN **ErgoGrip-pel**. Élmaró 8 mm-ig.

#### Tartalom:

1 gép (marófej nélkül, vezetőgörgő nélkül, váltólapkák nélkül), 3 szorítócsavar, 1 rézpaszta, 1 belső hatszögkulcs 5 mm, 1 Torx csavarhúzó TX 15, 1 műanyag szerszámkoffer.

#### Figyelem:

A szükséges tartozékokat az eShop-ban találja a 078136 – 078138 számtól.

### Műszaki leírás

rádiusz	3 mm
Súly	4,6 kg
Kábelhossz	4 m
Teljesítményfelvétel	1700 W
Tárcsa Ø	118 mm
Gyártó jelölése	KFH 17-8 R

Élszög	30 fok
Élszög	45 fok
Üresjárat fordulatszám	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Sorjázó- és élettörő gép

## Tartozék

Élmaró Típus 6430100101	078137 6430100101
Szorítócsavar készlet Élmaróhoz Típus 3135007500	078139 3135007500
Váltólapka készlet Típus 6430200601	078138 6430200601
Vezetőgörgő Típus 6430300401	078136 6430300401
Vezetőgörgő Típus 6430300201	078136 6430300201
Váltólapka készlet Típus 6430200401	078138 6430200401