



Élmaró Kézi megvezetésű, Típus: KFH17-15R



Rendelési adatok

Rendelés száma	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Élletörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élekhez, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.

Univerzálisan használható élmaró Booster technológiával a hegesztési varrat optimális előkészítéséhez és a rákövetkező bevonatok előkészítéséhez. Fáradtságmentes munkavégzés a FEIN **ErgoGrip-pel**. Élmaró 15 mm-ig

Rugó technológiával: Lecsillapítja a rotációs erőket és ezáltal növeli a munkabiztonságot az alacsony vibrációs szintű munkavégzésnek köszönhetően.

Tartalom:

1 gép (marófej nélkül, vezetőgörgő nélkül, váltólapkák nélkül), 6 szorítócsavar, 1 rézpaszta, 1 belső hatszögkulcs 5 mm, 1 Torx csavarhúzó TX 15, 1 műanyag szerszámkoffer.

Figyelem:

A szükséges tartozékokat az eShop-ban találja a 078136 – 078138 számtól.

Műszaki leírás

Súly	6,4 kg
Teljesítményfelvétel	1700 W
rádiusz	3 mm
Gyártó jelölése	KFH 17-15 R
Kábelhossz	4 m

Tárcsa Ø	137 mm
Élszög	30 fok
Élszög	45 fok
Üresjárat fordulatszám	2300 - 7500 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Sorjázó- és élettörő gép

Tartozék

Váltólapka készlet Típus 6430200401	078138 6430200401
Váltólapka készlet Típus 6430200601	078138 6430200601
Vezetőgörgő Típus 6430300401	078136 6430300401
Szorítócsavar készletÉlmaróhoz Típus 3135007500	078139 3135007500
Vezetőgörgő Típus 6430300201	078136 6430300201
Élmaró Típus 6430100401	078137 6430100401