

Garant**Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, TiN, M: 18X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139265 18X1,5
GTIN	4045197509581
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Kenőhornyokkal; optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.** Az **innovatív poligon forma** széles felhasználási spektrumot biztosít. A **multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam** érhető el **nagy szilárdságú anyagokban is.**

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø, irányérték: 17,35 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	18 mm
Forgácshornyok száma	8
Vágóélek száma Z	8
Szár Ø D _s	14 mm
Szár négyszög □	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Magfurat Ø, irányérték	17,35 mm
Menetmélység	54 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX

Menetméret	M18×1,5
Bevonat	TiN
Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 2174
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetformázó