

**HOLEX****Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132645 M10
GTIN	4045197648921
Árucikk kategória	12H

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Terelőélel. Tűrés osztály: ISO 2 6H**

**Műszaki leírás**

Magfurat $\varnothing$	8,5 mm
Menet $\varnothing$	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyzet $\square$	8 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	30 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10
Bevonat	gőzölt

Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	11 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	4 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		