

FLEX**Polírozógép, Típus: XCE10-8125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Árucikk kategória	03S

Leírás**Kivitel:**

- **8 mm kényszerített polírozó löket a nagy abrazivitás érdekében, hologrammentes.**
- **Nagyon nyugodt járás a kiegyenlítő súlynak köszönhetően.**
- **Ideálisan alkalmas hőmérsékletre érzékeny lakkokhoz a csekély hőképződésnek köszönhetően a felületen.**
- **Csillapított speciális tépőzáras tárcsa polírozáshoz.**
- **A lapos meghajtó fejnek köszönhetően közelebb van a felülethez. Ez lehetővé teszi a gép biztonságos megvezetését minden helyzetben.**
- **Markolatház: ergonomikus kialakítású, SoftGrip felülettel.**
- **VR mikroprocesszor elektronika: állandó fordulatszám tartása tachogenerátorral, lágy indulás, gázadagoló kapcsolóval, újraindulás elleni védelem áramszünet után, túlterhelés elleni védelem, hőmérséklet felügyelet és fordulatszám előválasztás.**
- **Optimalizált levegő megvezetés a motor és a meghajtás lehető legjobb hűtőhatása érdekében. Nincs a felhasználó számára zavaró kilépő levegő.**

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1010 W
Súly	2,6 kg
Gyártó jelölése	XCE 10-8 125
Kábelhossz	4 m

Fordulatszám-tartomány	140 - 430 min ⁻¹
Max. polírozó szerszám Ø	160 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Polírozó