

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 2 élű váltólapkák. A nagyteljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,6 mm

Lapvastagság S: 3.97 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	3.97 mm
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZEER
Minőség	HB9540
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Uni	alkalmas		
Levegő	alkalmas		