

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 3X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132830 3X0,35
GTIN	4045197072924
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Magfurat Ø: 2,65 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	3 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,35 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	2,65 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Teljes hossz L	56 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374

Menetmélység	9 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M3×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		