

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM Form CS, TiN, MF: 16X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132835 16X1,5
GTIN	4045197073587
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőéllel.**

(Form CS) 2 – 3 menetes elővágó szakasz. **TiN-bevonattal.** Használható **emulzióval** (min. 8 %).

Menetfajta: MF

Szerszámananyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14,5 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	1,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	16 mm
Magfurat Ø	14,5 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	9 mm

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M16×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	CS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	7 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

