

**Garant****Menetmetsző, G: G2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142050 G2
GTIN	4062406235994
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN ISO 228/1.

Szabvány: EN 24231

Menet / coll: 11

Menet Ø: 59,6 mm

Külső Ø: 105 mm

Magasság: 22 mm

**Műszaki leírás**

Külső Ø	105 mm
Menet / coll	11
Menetméret	G2
Vágásirány	jobbos

Magasság	22 mm
Menet Ø	59,6 mm
Tűrési osztály	A
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 24231
Termék fajtája	Menetmetsző

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		