

Garant**Négyszög profilú váltólapka balos, Ø Dmin beszúrási D1/D2: 12/20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274056 12/20
GTIN	4062406239114
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel és plusz hátlap hűtéssel.

Figyelem:

Rendelési méret = minimális beszúrási Ø.

Nagyobb beszúrási Ø módosítás nélkül lehetséges.

$D_1 = D_{\min}$ belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$ külső Ø.

L kivitel nagyobb t_{\max} beszúrási mélységgel.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s : 8 mm

Beszúrási szélesség w : 4 mm

Hegy-közép távolság L_3 : 1,6 mm

Teljes hossz L : 80 mm

Max. fogásmélység t_{\max} : 43 mm

Előtolás f : 0,01 - 0,03 mm

Műszaki leírás

Hegy-közép távolság L_3	1,6 mm
---------------------------	--------

Beszúrási szélesség w	4 mm
Max. fogásmélység t_{max}	43 mm
Előtolás f	0,01 - 0,03 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Alu (rövid forgácsoló)	feltételesen alkalmas	90 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
CuZn	alkalmas	50 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		