

**Garant****Tárcsa- / daraboló maró menettel Acél szélesség  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D: 50/4$ mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Árucikk kategória	21P

## Leírás

### Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával. Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

### Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

### Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

### Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró  $\varnothing D = 200$  mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

## Műszaki leírás

Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	12,75 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$ ha $a_p 2,2$ mm	32 mm
Felfogó menet M	M12

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Vágóélek száma Z	4
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub> ha a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1119
Szélesség a <sub>p</sub>	1,5 mm
Szárkivitel	menettel
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró