

Garant**Tárcsa- / daraboló maró menettel Acél szélesség ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával. Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1119
Vágóél Ø D _c	50 mm

Felfogó menet M	M12
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	12,75 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 2,2 mm	32 mm
Szélesség a_p	2,2 mm
Szárkivitel	menettel
Szerszámananyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró