

Garant**GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 1,5×D, TiAlN, M: M8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 139656 M8 |
| GTIN | 4062406240950 |
| Árucikk kategória | 11D |

Leírás**Kivitel:**

VHM menetmaró **egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóélel**. Az **egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás** és **hosszú szerszám élettartam** érhető el.

Új fejlesztésű univerzális geometria és **nagy teljesítményű bevonat** széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.

- **Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.**
- **Nagyobb számú vágóél.**
- **Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.**
- **Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.**

Előny:

Szároidali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.

HB alak: a **139656 + 129100 HB sz.** rendelje meg.

HE alak: a **139656 + 129100 HE sz.** rendelje meg.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------|
| Forgácshornok száma | 4 |
| Fogak száma Z | 4 |
| belső hűtés | igen |
| Menetemelkedés | 1,25 mm |
| Előtolás f_z acélban < 750 N/mm ² | 0,06 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Menetmélység | 13,8 mm |
| Menetméret | M8 |
| Szár $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Teljes hossz L | 75 mm |
| Menet \varnothing | 8 mm |
| Szárhossz L_s | 40 mm |
| Névleges $\varnothing D_c$ | 6,4 mm |
| Élhossz L_c | 13,8 mm |
| Programozási érték a süllyesztéshez L_1 | 14,85 mm |
| Nyak $\varnothing D_1$ | 8,5 mm |
| Bevonat | TiAlN |
| Menetfajta | M |
| Menetfajta | M-LH |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | VHM |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsákfuratnál |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | zöld |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső |
| Sorozat | Master TM |
| Termék fajtája | Gewindefräser |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|--|--------------|-------|---------|
|--|--------------|-------|---------|

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| Alu műanyagok | alkalmas | 220 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 220 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 180 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 140 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 45 m/min | H |
| TOOLOX 33 | alkalmas | 85 m/min | H |
| TOOLOX 44 | alkalmas | 50 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 82 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 75 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 120 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 200 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
| Szárköszörülés Típus HE | 129100 HE |