

**HOLEX****Kézi szegecsfurat dörzsár 1:50, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 2mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 161200 2      |
| GTIN              | 4045197089014 |
| Árucikk kategória | 120           |

**Leírás****Kivitel:**

Kúposan emelkedő élek (50 mm hosszon 1 mm).

1,2 – 2,5 méret – **Egyenes hornyú. Form A.**

3 – 25 méret – **Spirálhornyú. Form B.**

**Felhasználás:**

Kúpos furatok kézi dörzsárazásához ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978) szerinti kúposzegek számára.

**Ajánlás:**

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.

**Műszaki leírás**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nagy Ø D <sub>2</sub>     | 2,86 mm        |
| Kis Ø D <sub>3</sub>      | 1,9 mm         |
| Névleges Ø D <sub>c</sub> | 2 mm           |
| Szár négyyszög □          | 2,5 mm         |
| Teljes hossz L            | 68 mm          |
| Élhossz L <sub>c</sub>    | 48 mm          |
| Bevonat                   | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag             | HSS            |
| Szabvány                  | DIN 9          |
| Kúparány                  | 1:50           |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| belső hűtés                | nem             |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál |
| Színes gyűrű               | Nincs           |
| Termék fajtája             | Philips bit     |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                |         |
| Olaj                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |                |         |