

**Garant****Kézi dörzsár, állítható, Ø DC: 11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160600 11
GTIN	4045197250872
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

Nagy állítási tartomány. Finombeállítás gyűrűs idomszerekkel vagy kengyeles mikrométerrel. Kúpos bekezdésű kés; hátraköszörült és körköszörült élek.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	11 mm
Állítási tartomány Ø	11 - 12 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	35 mm
Teljes hossz L	125 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Szárász	feltételesen alkalmas