

**Tisztító labda, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	358952 20
GTIN	4060576125374
Árucikk kategória	33T

Leírás**Előny:**

- **Kedvező árú egység a rugalmas automatizáláshoz a gépben.**
- **Gyors automatizált tisztítás a gép maximális kihasználtsága érdekében.**
- **A mellékidők minimumra csökkennek.**
- **Nagyobb biztonságot jelent a gép kezelője számára.**
- **360°-os munkatartomány.**
- **Tetszőleges belső hűtéses szerszámtartó rendszerekbe való befogáshoz.**

Funkció:

A tisztító készülék a gép folyadéká által hidraulikusan (szűrt, max. részecskeméret 30 µm) vagy pneumatikusan, szűrt ISO 8573-1:2010 szerinti sűrített levegővel működik.

A fúvókákból a gömbfejnél erős levegő vagy vízszugár lép ki, amely a szerszámbefogóból a tisztítóeszköz szárában lévő furaton keresztül megy át. A fej az orsó mozgatásakor még forogni is tud, és így a munkatér legutolsó szegletét is eléri.

A zárócsavarok és a fojtó betétek módosítják a tisztító sugarat.

Műszaki leírás

Hossz L	78 mm
---------	-------

Adatlap

L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
Maximális fordulatszám	100 min ⁻¹
Működési tartomány	360 fok
max. hűtőfolyadék nyomás	80 bar
Termék fajtája	Tisztító labda