

Garant**HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, SK 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 16M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300643 16M
GTIN	4062406243555
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. Balluffchip furattal, nagyteljesítményű felfogó anya (max. 25000 min⁻¹).

Előny:

- **3 µm körfutás 2 µm szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm szorítópatronnal.**
- **Extrém tartóerők (2-es tényezőig a standard ER befogóhoz képest).**
- **Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anyának köszönhetően (11M és 16M méret 1 részes).**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámoknak DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív **precíziós felfogó anya.**

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz.,
AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,
ER szorítópatron 308901 – 309434 sz.,
ER szorítókulcs 309748; 309749; 309758; 309759 sz.,
Fahrion ER szorítópatronok 308901 – 309434 sz.

Figyelem:

- **Csak névleges Ø-t fog be h 10 szár Ø túrésig.**
- **A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.**
- **Fahrion szorítópatronokkal használja.**

Precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617 sz. precíziós felfogó anyával használja.

Forgácsolási stratégia: HPC
Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm
Külső Ø D: 24 mm
Tartalék ER felfogó anya 309618 sz.: 16M

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Külső Ø D	24 mm
Tartalék ER felfogó anya 309618 sz.	16M
Befogó	SK 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó