

**Garant****Beszúró esztergakés 45°, Jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 20/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273762 20/2
GTIN	4062406243876
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Felhasználás:**

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

**Figyelem:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (w = 3 esetén).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (w = 2 esetén).
- **Csak a 273735 – 273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.**
- **Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrást.**

belső hűtés: nem

Beszúrási szélesség w: 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

min. beszúrási szélesség y: 0,35 mm

Működő szélesség  $L_4$ : 23 mm

Fejhossz  $L_1$ : 33 mm

Teljes hossz L: 125 mm

**Műszaki leírás**

Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Működő szélesség $L_4$	23 mm
Szárméret	20 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Teljes hossz L	125 mm

Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
min. beszúrási szélesség y	0,35 mm
t <sub>min</sub>	0,5 mm
Felhasználás módja	Jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergákés

## Tartozék

Rögzítőcsavar	279903
Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600