

**Garant****Gépi működtetésű tokmány biztonsági funkcióval, SK 40, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300765 20
GTIN	4062406250423
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Központos szerszámbefogás optimális körfutási pontossággal.
- Integrált hosszbeállító csavar.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.

**Előny:**

A maró gyors és egyszerű kihúzás elleni védelme a HB (Weldon) felületnek köszönhetően. Alakzáró kapcsolat a maró és a befogó között. Kompakt, rezgés optimalizált kontúr.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú és HB felületű szerszámok befogásához. Kitűnően alkalmas nehéz forgácsoláshoz (HPC, TPC).

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anyja.

**Figyelem:**

A befogó furatban lévő hornyok nem a hűtőfolyadék továbbítására szolgálnak. A hűtőfolyadék ellátás csak közvetlenül a szerszámon keresztül lehetséges.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 76 mm

Szorítópatron külső Ø: 50 mm

Max. befogóerő: 900 Nm

Hozzávaló körmök kulcs 628400 sz.: 45/50

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	76 mm
Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	45/50
Max. befogóerő	900 Nm
Szorítópatron külső Ø	50 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Körmőskulcs bütyökkel Anya külső Ø 45/50 mm	628400 45/50
---	--------------