

Garant**Gépi működtetésű tokmány biztonsági funkcióval, HSK-A 63, Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305550 12
GTIN	4062406250430
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Központos szerszámbefogás optimális körfutási pontossággal.
- Integrált hosszbeállító csavar.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

A maró gyors és egyszerű kihúzás elleni védelme a HB (Weldon) felületnek köszönhetően. Alakzáró kapcsolat a maró és a befogó között. Kompakt, rezgés optimalizált kontúr.

Felhasználás:

Hengeres szárú és HB felületű szerszámok befogásához. Kitűnően alkalmas nehéz forgácsoláshoz (HPC, TPC).

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Szorítópatron külső Ø: 40 mm

Max. befogóerő: 430 Nm

Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.: 40/42

Műszaki leírás

Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	40/42
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Szorítópatron külső Ø	40 mm
Max. befogóerő	430 Nm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 63	309880 63
-----------------------------	-----------