

Garant**VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 25xD, DLC, Ø DC h7: 5,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	123593 5,8
GTIN	4045197454003
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Spirálhornyú, **6 vezetőszalaggal** és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. **135°-os csúcshölyg** és **h7 éltűréssel** mélyfurat optimális létrehozásához. **A furat pontosan körkörös és egytengelyű.**

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A 16xD mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068 – 121121 sz. központozóval végzett előzetes központozás vagy a 122606 sz. vezetőfúróval készített 4xD vezetőfurat szükséges. 20xD-nél nagyobb mélyfuratokhoz kötelezően szükséges egy vezetőfurat a 122606 sz. vezetőfúróval a maximális fúrásmélységre.

Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot. Lásd a 140 / 141. oldalt is.

Műszaki leírás

Névleges Ø D_c	5,8 mm
Forgácshorony hossza L_c	168 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,25 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h7
Szár Ø D_s	6 mm
Teljes hossz L	205 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	159,3 mm
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	25×D
Csúcsszög	135 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Vezetőfúró szükséges	Igen, vezetőfúró
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	130 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	160 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	120 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	120 m/min	N
PEEK	alkalmas	95 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	70 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	65 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	55 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	65 m/min	N
Cu	alkalmas	75 m/min	N
CuZn	alkalmas	90 m/min	N
GFK	alkalmas	65 m/min	N
CFK	alkalmas	65 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

