

HOLEX**VHM maró, TiAlN, Ø DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203246 5
GTIN	4062406252427
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Megerősített lélekvastagság és geometria keménymaráshoz, dinamikus csavarvonal emelkedés nélkül. Tűrés: Méret névleges Ø D_c **0/-0,01 mm**.

Felhasználás:

Palástmaráshoz simító műveletként.

(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Figyelem:

A 203240 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Spirálszög	45 fok
Vágóél Ø D _c	5 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,05 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 55 HRC	0,016 mm
Élhossz L _c	13 mm
Tűrés névleges Ø	0 / -0,01
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Fogak száma Z	6

Szár	DIN 6535 HA, h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	H
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05xD szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	95 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	75 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	65 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------