

Garant**VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 10,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122306 10,3
GTIN	4062406253998
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **DLC sp² bevonat** acsekély súrlódási együtthatóval **kitűnő forgácselvezetést** eredményez. **Alumínium anyagok nagy teljesítményű megmunkálásához. A furat nagy mértékben egytengelyű és körkörös a 6 vezetőélnek** köszönhetően.

1 – 1,5 méret 4 vezetőszalaggal.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **122307 számmal** rendelje meg.

HE alak: a **122306 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	DIN 6537 K
Szártűrés	h6
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,55 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h7
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	39,7 mm
Teljes hossz L	102 mm
Forgácshorony hossza L _c	55 mm
Névleges Ø D _c	10,3 mm

Vágóélek száma Z	2
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	4xD
Típus	W
Csúcsszög	135 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	360 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	350 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	120 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	90 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	80 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	70 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	80 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
GFK	alkalmas	80 m/min	N
CFK	alkalmas	80 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum
Szolgáltatások

alkalmas

Szárköszörülés Típus HE

129100 HE