


**CNMG 09T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 09T304 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,8 - 5 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,45 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Forgácstörő	PM

Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	P
Minőség	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz