

**CNMG 09T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 09T304 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Minőség	HBT130
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	MM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404

Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz