

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1/2-13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133350 1/2-13
GTIN	4045197074690
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 13

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,8 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,95 mm
Menet / coll	13
Magfurat Ø	10,8 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	12,7 mm
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menetmélység	38,1 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1/2-13 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		