

**CNMG 120408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 120408 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN

Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Minőség	HBT130
Előtolás $f$	0,12 - 0,45 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz