


**CNMG 120412, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120412 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	PM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Minőség	HBT020
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,

Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Sarokrídusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz