


**CNMG 120408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120408 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PR
Fogásmélység a_p : 1,8 - 6 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PR
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HBT020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz