

**CNMG 160608, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 160608 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HBT130
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm

Szerszámananyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Fő felhasználás	M
Bevonat	TiCN
Forgácstörő	MM
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz