

**CNMG 160608, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 160608 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Fogásmélység $a_p$	2 - 6 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HBT130
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz