

**CNMG 120412, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120412 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MR
Fogásmélység a_p : 2 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,55 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Forgácstörő	MR
Cserék / élek száma	4
Minőség	HBT130
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	M

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Szerszámananyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	2 - 6 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz