


**DNMG 150604, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DNMG 150604 HBT020 Minőség: HBT020  
Forgácstörő: PF  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 330 m/min
Forgácstörő	PF
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HBT020
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz