

**DNMG 150604, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250783 HBT020 |
| GTIN | 4062406256395 |
| Árucikk kategória | 22D |

Leírás

DNMG 150604 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 280 m/min |
| Fő felhasználás | P |
| Minőség | HBT020 |
| Előtolás f | 0,1 - 0,45 mm/ford, |
| Forgácstörő | PM |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Fogásmélység a_p | 0,8 - 5 mm |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 |
| Bevonat | TiCN |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |