

**DNMG 150608, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 150608 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MR
Fogásmélység a_p : 2 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,55 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	2 - 6 mm
Cserék / élek száma	4
Minőség	HBT130
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	MR

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz