

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, G: G3/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133300 G3/4
GTIN	4045197074553
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:**

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 26,44 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	24,5 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	14
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	26,44 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	20 mm

Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	79,32 mm
Menetméret	G3/4
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		