


**SNMG 120404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Árucikk kategória	22D

Leírás

SNMG 120404 HBT020 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Cserék / élek száma	8
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	TiCN
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz