

**SNMG 120404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Árucikk kategória	22D

Leírás

SNMG 120404 HBT130 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HBT130
Forgácstörő: MF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	8
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm

Forgácstörő	MF
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M
Minőség	HBT130
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz