


**TNMG 160408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Árucikk kategória	22D

Leírás

TNMG 160408 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HBT020
Cserék / élek száma	6
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408

Forgácstörő	PM
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz